

Garant

Fresa de planear 45° corte a la izquierda, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
63/6mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	75 mm
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø de corte D_c	63 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP