


**Garant****Soporte para tronzar eco con IKZ, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319132 40
GTIN	4045197716798
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

- Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.
- La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.
- Soporte de tronzado rápido para lamas de tronzado.
- Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.

**Aplicación:**

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

**Nota:**

Tapón roscado para tobera pulverizadora esférica incluida. ¡Al utilizar lamas de tronzado convencionales se cierra el adaptador lateral para refrigerante con la lama! Bridas de sujeción adecuadas n.º 279840 2 y tornillos adecuados n.º 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.

**Descripción técnica**

L <sub>2</sub>	85 mm
adecuado para altura de lama	32 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm

L <sub>1</sub>	54 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Altura H <sub>1</sub>	73 mm
Altura H <sub>2</sub>	47 mm
Tipo de producto	VDI soporte de tronzado