


**Garant****Soporte para tronzar eco sobre cabeza con IKZ, Ø del mango d1: 16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	319133 16
GTIN	4045197717214
Clase de artículo	31V

## Descripción

### Ejecución:

- Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.
- La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.
- Soporte de tronzado rápido para laminas de tronzado.
- Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.

### Aplicación:

Para insertar laminas de distintos fabricantes.

### Nota:

Tapón roscado para tobera pulverizadora esférica incluida. ¡Al utilizar laminas de tronzado convencionales se cierra el adaptador lateral para refrigerante con la lama! Bridas de sujeción adecuadas n.º 279840 2 y tornillos adecuados n.º 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.

## Descripción técnica

L <sub>2</sub>	42 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16
L <sub>1</sub>	29 mm

adecuado para altura de lama	19 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	16 mm
Altura H <sub>1</sub>	42 mm
Altura H <sub>2</sub>	20 mm
Tipo de producto	VDI soporte de tronzado