

**Garant**

**Juego de avellanadores cónicos n.º 150152 con caja 90°, Sin revestimiento,  
Cantidad de avellanadores: 7**

**Datos de pedido**

Número de pedido	150312 7
GTIN	4045197717122
Clase de artículo	11M

**Descripción****Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.

Práctico para montaje y talleres.

**Todos los avellanadores provistos de 3 filos**, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Mango **adicionalmente con 3 superficies de apriete** para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.

**Aplicación:**

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

**Contenido:**

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Descripción técnica**

Cantidad de avellanadores	7
Número de filos Z	3

Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango de tres superficies de apriete con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	27 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

### Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150152 11,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150152 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150152 10
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 25 mm	150152 25
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19 mm	150152 19
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6 mm	150152 6
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150152 15