



## Juego de mordazas de segmentos 3 piezas Acero, Para tipo de plato: 315



### Datos de pedido

Número de pedido	313435 315
GTIN	2050001929532
Clase de artículo	33T

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

**Aplicación:**

Sujeción completa con deformación reducida.

**Material:**

Producto de calidad de 16MnCr5.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Longitud L	110 mm
Distancia entre perforaciones b	28 mm
Anchura de ranura D	21 mm
Altura H	70 mm

Distancia entre agujeros a	60 mm
Para tipo de plato	315 mm
Anchura B	240 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática