



## Juego de garras de segmentos 3 piezas Aluminio, Para tipo de plato: 210



### Datos de pedido

Número de pedido	313737 210
GTIN	2050001929747
Clase de artículo	33T

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión**.

**Aplicación:**

Sujeción completa con deformación reducida.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Para tipo de plato	210 mm
Distancia entre perforaciones b	25 mm
Altura H	80 mm
Anchura de ranura D	14 mm
Distancia entre agujeros a	35 mm
Anchura B	140 mm

Longitud L	72,5 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática