



Juego de garras de segmentos 3 piezas Aluminio, Para tipo de plato: 250



Datos de pedido

Número de pedido	313737 250
GTIN	2050001929754
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión**.

Aplicación:

Sujeción completa con deformación reducida.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Longitud L	87,5 mm
Anchura B	180 mm
Distancia entre agujeros a	40 mm
Para tipo de plato	250 mm
Anchura de ranura D	16 mm
Distancia entre perforaciones b	30 mm

Altura H	80 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática