



## Muela abrasiva combinada PREMIUM\*\*\* CUT AND GRIND, Ø de muela: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	563220 125
GTIN	9003170019156
Clase de artículo	53T

### Descripción

#### Ejecución:

Delgada **muela abrasiva combinada** con estructura Multilayer para elevada estabilidad, con protección contra cortes profundos en la parte del codo.

#### Aplicación:

Para separación y fácil rectificado por abrasión sin cambiar de herramienta.

#### Especificación:

**A46Q-BFXA.**

### Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Velocidad de giro máxima	12200 min <sup>-1</sup>
Anchura del disco de corte	2 mm
Descripción de la forma	acodado
Especificación	A46Q-BFXA

Ø de muela	125 mm
Para grosor de material	6 - 10 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Ángulo de inclinación recomendado	20-30 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		