

Garant
**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 44/60mm**

Datos de pedido

Número de pedido	274032 44/60
GTIN	4062406094140
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048. $D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274002.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 1 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Llave del sistema: sí

Ancho de tronzado w : 3 mm

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$: 26 mm

Descripción técnica

\varnothing máximo 1.ª escotadura D_2	60 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	26 mm
\varnothing mínimo 1.ª escotadura D_1	44 mm

Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas