

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9645, Tipo: INOX


Datos de pedido

Número de pedido	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable de las plaquitas (grosor = 5,9 mm).

Geometría positiva de avance elevado.

Longitud del filo de planeado: 2 mm para una elevada calidad de la superficie.

Especialmente rentable gracias a 5 filos.

Uso de preferencia para aplicaciones difíciles (interrupciones del corte).

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 2,2$ mm.

Descripción técnica

Tipo	INOX
Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$	4,8 mm
Avance f_z por diente	1 mm
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 10T5ZEER M

Clase	HB9645
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	70 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		