

Garant**Cinta métrica enrollable, Longitud de cinta: 5m****Datos de pedido**

Número de pedido	462070 5
GTIN	4062406095628
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta. Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de **Haptoprene de dos componentes**. Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave. **El amortiguador innovador** de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. **Perfil de aluminio insertado** en el lado inferior para la colocación precisa. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Descripción técnica

Anchura de cinta	16 mm
Longitud de cinta	5 m
Carcasa altura	69 mm
Carcasa anchura	30 mm
Carcasa longitud	70 mm

Norma	EG I
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m	026240 5
---	----------