

Garant**CCGW 09T312 FN, MKD, Ejecución de la arista de corte: NS****Datos de pedido**

Número de pedido	265924 NS
GTIN	4062406095734
Clase de artículo	21L

Descripción**Ejecución:**

DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser. Biselado para materiales sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Aplicación:

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

Recomendación:

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,01 - 0,2 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 1400 m/min
Avance f	0,005 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MKD

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	MKD
Ejecución de la arista de corte	NS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCGW 09T312 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	MKD
Posibilidad de reafilado	sí
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado