

**Garant**
**CNMG 12040812, Clase: HU7305**


### Datos de pedido

Número de pedido	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 12040812 HU7305 Clase: HU7305  
 Rompevirutas: AM/AG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 400 - 600 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 600 m/min
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,8 mm/rev,
Clase	HU7305
Material de corte	MD

Rompevirutas	AM/AG
Condición de corte	continuo
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CNMG 12040812
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado