

**Garant****DCGW 070208 FN, MKD, Ejecución de la arista de corte: NS**

## Datos de pedido

Número de pedido	265952 NS
GTIN	4062406096083
Clase de artículo	21L

## Descripción

**Ejecución:**

**DMC** - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser. Biselado para materiales sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

**Aplicación:**

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

**Recomendación:**

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

## Descripción técnica

Material de corte	MKD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	continuo
Clase	MKD
Ejecución de la arista de corte	NS

Avance f	0,005 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 1400 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCGW 070208 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	MKD
Posibilidad de reafilado	sí
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado