

**Garant****Fresa de inmersión de 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	211806 63/4
GTIN	4045197714893
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

## Descripción técnica

Longitud total $L_{tot}$	55 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro Ø $D_{min.}$	120 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	124 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	3,22 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	53,34 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	10 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800