

Garant**DCGW 11T308 FN, MKD, Ejecución de la arista de corte: NS****Datos de pedido**

Número de pedido	265968 NS
GTIN	4062406096144
Clase de artículo	21L

Descripción**Ejecución:**

DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser. Biselado para materiales sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Aplicación:

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

Recomendación:

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 1400 m/min
Material de corte	MKD
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,01 - 0,2 mm
Clase	MKD

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Ejecución de la arista de corte	NS
Avance f	0,005 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCGW 11T308 FN
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	MKD
Posibilidad de reafilado	sí
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado