

Garant**Plaquita de tronzar neutro, HB7035, Ancho de tronzado w: 6,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Clase de artículo	21H

Descripción**Ejecución:**

Con chaflán de protección. Para una mayor potencia de arranque de viruta, aceros de mayor resistencia mecánica y cortes interrumpidos (aumentar el avance en un 10 %).

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Material de corte	MD
Ancho de tronzado w	6 mm
Recubrimiento	TiCN
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,17 mm/rev,
Radio angular	0,3 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7035
Número de cambios/cortes	1

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		