


**Garant****Plaquita de tronzar neutro, HU9215, Ancho de tronzado w: 6,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Clase de artículo	21H

**Descripción****Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

**Descripción técnica**

Recubrimiento	Sin revestimiento
Ancho de tronzado w	6 mm
Material de corte	MD
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/rev,
Radio angular	0,3 mm
Aplicación principal	K
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HU9215
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	70 m/min	P
GG(G)	adecuado	100 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		