

**Garant****Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213110 50/4
GTIN	4045197718471
Clase de artículo	210

**Descripción****Descripción:**

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.

Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

También se puede utilizar para semiacabados.

Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$	2,2 mm
Ø $D_3$	30,6 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 10T5..

Ø de corte D <sub>c</sub>	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Número de filos Z	4
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219889