

Garant
DNMG 150612, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250764 HB7020
GTIN	4045197716514
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150612 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	SM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Aplicación principal	P

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado