

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 25,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Todos los **platos de sujeción automática corrientes** de las **marcas** Schunk, Forkardt, Röhm y SMW (con dentado de punta).

Idóneo para:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

Descripción técnica

Par de apriete máximo	220 Nm
Altura H	29 mm

Anchura de ranura D	25,5 mm
Rosca G	M20
Altura de escalonado h	11 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera