

Garant**Fresa de acabar, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 20/4mm**

Datos de pedido

Número de pedido	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa de acabar de precisión para **mecanizado de acabado previo y de acabado extremadamente eficiente**. Gracias a una geometría Wiper modificada, adecuada para producir **superficies sobresalientes en calidad de la superficie**. Posibilidad de **ahorro de tiempo extraordinario** gracias a **saltos de línea grandes** y **avance de diente elevado**.

Aplicación:

Herramienta típica en la construcción de matrices y moldes.

Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,0** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M10
Longitud total L_{tot}	30 mm
Número de filos Z	4
Juego tornillo para plaquita reversible	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D_1 h6	10,5 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	2,5 mm
Plaquita de corte adecuada	CPHX 0602..

Ø D ₂	18 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de corte D _c	20 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)