

**Garant****Fresa de acabar, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	212538 32/4
GTIN	4062406098773
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Fresa de acabar de precisión para **mecanizado de acabado previo y de acabado extremadamente eficiente**. Gracias a una geometría Wiper modificada, adecuada para producir **superficies sobresalientes en calidad de la superficie**. Posibilidad de **ahorro de tiempo extraordinario** gracias a **saltos de línea grandes y avance de diente elevado**.

### Aplicación:

Herramienta típica en la construcción de matrices y moldes.

### Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

## Descripción técnica

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Plaquita de corte adecuada	CPHX 09T3..
Número de filos Z	4
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	3 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	42 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ø de corte D <sub>c</sub>	32 mm

Refrigeración interior	sí
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)