

HOLEX**Fresa angular 90°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 80/7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Clase de artículo	220

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular resistente con asientos de plaquita de corte envueltos por varios lados para que las condiciones de mecanizado sean estables.

se puede utilizar en combinación con la plaquita de corte 215117 UNI como **fresa de avance elevado**.

Aplicación:

Con plaquitas de corte de dos lados con 3 filos XNEX0806.. o plaquitas de corte de un lado con 3 filos XNEX0806.. **Avance elevado**.

Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Número de filos Z	7
Profundidad de corte máxima a_p máx.	4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø de perforación de asiento	27 mm

Longitud total L_{tot}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 0806..
\varnothing de corte D_c	80 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular