

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 16/1,5Xmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
t _{máx.} mecanizado interior	6 mm
Voladizo L ₁ de los soportes retraídos	30 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Tornillo	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Desplazamiento central L ₃	10,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	19 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 12

279815 12

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500