



Eurocaja de aluminio, Capacidad: 70l



Datos de pedido

Número de pedido	963420 70
GTIN	4003866407033
Clase de artículo	96L

Descripción

Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

Descripción técnica

Anchura	600 mm
Capacidad	70 l
Altura interior	380 mm
Altura	410 mm
Peso	5,2 kg
Anchura interior	550 mm

Profundidad	400 mm
Profundidad interior	350 mm
transportable	no
Tipo de producto	Caja de aluminio

Accesorios

Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40741	963425 40741
Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo VS	963426 VS
Juego de paredes separadoras	963422
Juego moldes de espuma Tipo 1	963423 1
Caja para piezas pequeñas	963421
Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo GL	963426 GL
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40742	963425 40742