

**Dispositivo de sujeción de forma, L × B1: 40X32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370089 40X32
GTIN	2050001962096
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

- Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo.
- Carrera de sujeción máxima 0,5 mm.

**Material:**

Cuñas de sujeción de acero bonificado.

**Suministro:**

Incluye anillo de sujeción para el mecanizado.

**Descripción técnica**

Fuerza de sujeción	2,5 kN
Anchura B	50 mm
Altura H	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	7,4 mm
Par máximo	7,5 Nm
Máxima profundidad de mecanizado T	10 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña

