

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16S



Datos de pedido

Número de pedido	260917 DM/16S
GTIN	4251414902763
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**. Modelo estrecho.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: STUCR/L 16

Plaquita de corte adecuada: TC ..16T3..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$: 22 mm

Desplazamiento central: 22 mm

Longitud total: 32 mm

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TC ..16T3..
----------------------------	-------------

Serie	Cabezal de corte
Sistema	DM
Ø de mango	40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STUCR/L 16
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	22 mm
Tamaño de placa	165 mm
Longitud total	32 mm
Tornillo para plaquita	269023 3
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Desplazamiento central	22 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Cilindrado interior

Accesorios

Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500