

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm

Datos de pedido

Número de pedido	302955 22
GTIN	4062406100537
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	22
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	22
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de mandril d ₁	22 mm
Ø exterior D	40 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas