



Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	261327 20/11
GTIN	4062406100667
Clase de artículo	21T

Descripción

Barra de mandrinar MD 20/11 mm Código ISO Soporte: E20S SVJCR/L11

Ángulo de ajuste κ : 142 grados

Plaquita de corte adecuada: VC..1103..

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central: 2 mm

Altura de sujeción H: 19 mm

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC..1103..
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Longitud total L	250 mm
Ø de mango	20 mm
Longitud de la cabeza L_1	38 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	E20S SVJCR/L11
Desplazamiento central L_3	2 mm
Anchura cuello	11 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm

Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Barra de mandrinar
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar