

Garant

Broca escalonada de centrar para agujeros para roscar HSS-E A, Sin revestimiento, Para rosca: M4



Datos de pedido

Número de pedido	111310 M4
GTIN	4062406101480
Clase de artículo	11A

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada de centrar para centrados de agujeros para roscar según forma A. Para la **producción combinada** de centrado, chaflan de entrada y taladrado de agujero para roscar **en una operación**.

Ø nominal D_c: 3,3 mm

Ø D₁ 1. Nivel con bisel ±0,05: 4,3 mm

Ø D₂ 2. Nivel: 8 mm

Altura del escalonado L₁ 1. Nivel: 11 mm

Altura del escalonado L₂ 2. Nivel: 12,6 mm

Para Ø de pieza de trabajo: 40 – 63 mm

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,05 mm/rev,
Longitud total L	63 mm
Ø nominal D _c	3,3 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Para Ø de pieza de trabajo	40 – 63 mm
Número de filos Z	2
Altura del escalonado L ₁ 1. Nivel	11 mm
Altura del escalonado L ₂ 2. Nivel	12,6 mm

Hoja de datos

Ø D ₂ 2. Nivel	8 mm
Ø D ₁ 1. Nivel con bisel ±0,05	4,3 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 332/2
Tipo	A
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,05
Ángulo de avellanado	60 grados
Sentido del corte	derecha
Mango	Mango cilíndrico con h7
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Centrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	65 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	65 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	9 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	7 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	M
GG(G)	adecuado	28 m/min	K
CuZn	adecuado	35 m/min	N
Aceite	adecuado		

húmedo máximo

adecuado