

Garant**Placa ranurada, HB7010, Ancho de tronzado w: 1,65mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273665 1,65
GTIN	4045197719232
Clase de artículo	21L

Descripción**Aplicación:**

Con soporte de ranura para ancho de placa 3 mm.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que repasar en función del ancho de tronzado.

Descripción técnica

a_r	1,9 mm
para arandela de seguridad según DIN471/472	1,5 mm
Ancho de tronzado w	1,65 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	K
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010
Ranuras según norma	DIN 471

Ranuras según norma	DIN 472
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	230 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	190 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	70 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		