

HOLEX**Plaquita de corte de fresado XNEX 080608, para fresas angulares, HBM015,
Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Clase de artículo	22A

Descripción**Ejecución:**

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2×3 filos para **operaciones de fresado de esquadrar**.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,21 mm
Tipo	ST1400
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HBM015
Material de corte	MD

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	CVD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		