



## Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas, Para tipo de plato: 250



### Datos de pedido

Número de pedido	313770 250
GTIN	2050001929846
Clase de artículo	33T

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

Templado.

**Aplicación:**

Para sujeción exterior e interior.

**Material:**

Producto de calidad de 16MnCr5.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

**Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Altura H	54 mm
Distancia entre agujeros a	25,5 mm

Anchura B	40 mm
Distancia entre perforaciones b	30 mm
Anchura de ranura D	16 mm
Longitud L	101,5 mm
Para tipo de plato	250 mm
Material	Acero 16MnCr5
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática