

**Garant****Plaquita de tronzado/ranurado, CU7025, Ancho de tronzado w: 1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273672 1,5
GTIN	4045197719300
Clase de artículo	21J

**Descripción****Ejecución:**

Rompeviruta para  $\varnothing$  pequeños y reducción de la fuerza de corte.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	1,5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Avance f	0,03 - 0,12 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Radio angular R	0,1 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		