

Garant**Sopporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 50/75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274064 50/75
GTIN	4062406094331
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

D₁ = Ø mínimo para la 1^a escotadura/D₂ = Ø máximo para la 1^a escotadura.

D₂ = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

Ø máximo 1. ^a escotadura D ₂	75 mm
Ø mínimo 1. ^a escotadura D ₁	50 mm
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	30 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	5 mm

Ancho de tronzado w

6 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas