



Juego de mordazas de segmentos 3 piezas Acero, Para tipo de plato: 165



Datos de pedido

Número de pedido	313435 165
GTIN	2050001929501
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

Aplicación:

Sujeción completa con deformación reducida.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Altura H	60 mm
Anchura de ranura D	17 mm
Longitud L	59,5 mm
Anchura B	120 mm

Distancia entre perforaciones b	22 mm
Para tipo de plato	165 mm
Distancia entre agujeros a	25 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática