


Garant**Plaquita de fresado Ø 12 mm roma cónica, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.**

Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas: 0,1 mm

Clase: HU7810

Descripción técnica

Tipo	ALU
Clase	HU7810
Radio angular	1 mm
Material de corte	MD
Radio Wiper axial	25 mm
Radio Wiper radial	50 mm
Radio de filo R_1	1 mm

Longitud de filo L_c	6 mm
Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas	0,1 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar