

**Garant****Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 64/100mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 274076 64/100 |
| GTIN              | 4062406095338 |
| Clase de artículo | 21U           |

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Descripción técnica**

|   |           |
|---|-----------|
| Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$                 | 100 mm    |
| Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$                 | 64 mm     |
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 50 mm     |
| Tipo de boca                                  | izquierda |
| Llave del sistema                             | sí        |
| Ancho de tronzado w                           | 8 mm      |

Tipo de producto

Soporte para plaquitas