


Garant**Plaquita reversible de fresado Ø 20 mm roma cónica, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	212784 ST1400
GTIN	4062406103194
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.**

Avance f_z en acero < 60 HRC: 0,1 mm

Clase: HB4015

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Clase	HB4015
Radio angular	2 mm
Material de corte	MD
Radio Wiper axial	20 mm
Radio Wiper radial	40 mm
Radio de filo R_1	2 mm

Longitud de filo L_c	10 mm
Avance f_z en acero < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Avance f_z en acero < 60 HRC	0,1 mm
Número de cambios/cortes	1
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar