


Garant
Plaquita reversible de fresado Ø 32 mm roma cónica, Tipo: HART

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 212799 HART |
| GTIN | 4062406103361 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción
Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.**

Avance f_z en acero < 60 HRC: 0,15 mm

Clase: HB7705

Descripción técnica

| | |
|---------------------|--------|
| Tipo | DURO |
| Clase | HB7705 |
| Radio angular | 4 mm |
| Material de corte | MD |
| Radio Wiper axial | 32 mm |
| Radio Wiper radial | 64 mm |
| Radio de filo R_1 | 4 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Longitud de filo L_c | 16 mm |
| Avance f_z en acero < 1400 N/mm ² | 0,22 mm |
| Avance f_z en acero < 60 HRC | 0,15 mm |
| Número de cambios/cortes | 1 |
| Recubrimiento | TiN |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |