


**Garant**
**CNMG 120408, Clase: HB725**


### Datos de pedido

Número de pedido	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120408 HB725 Clase: HB725  
 Rompevirutas: UM/UG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,8 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Avance $f$	0,05 - 0,8 mm/rev,
Clase	HB725
Aplicación principal	UNI
Rompevirutas	UM/UG

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Recubrimiento	PVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado