

Garant**Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273760 20/4
GTIN	4045197719911
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
8×w

Nota:

Máximo $\varnothing = \varnothing$ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.

Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	51 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Anchura de función L_4	21,5 mm
Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	32,5 mm
Longitud total L	150 mm
\varnothing máximo	65 mm

Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Tornillo ajuste Tipo 6	279815 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600