

Garant**Asiento síncrono, Para pinzas de sujeción ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	338180 25
GTIN	4062406103712
Clase de artículo	31P

Descripción**Ejecución:**

- Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
- Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
- Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Modelo de texto publicitario:

- Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
- Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
- Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER.

Descripción técnica

Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto	Soporte para pinzas de sujeción