

Garant**Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
25/1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273750 25/1,5
GTIN	4045197720030
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	29 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	4,5 mm
Anchura de función L_4	26,5 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura del mango b	25 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 6	279815 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600