

Garant

Muela abrasiva a láminas especial (ZA) con saliente de láminas, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 80



Datos de pedido

Número de pedido	566290 80
GTIN	4045197720436
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con **saliente de láminas extragrande (10 mm)**. Gran capacidad abrasiva y vida útil gracias al **corindón de circonio (ZA)** de alta calidad sobre tejido mixto robusto. Con recubrimiento refrigerante activo para un rectificado frío.

- **Forma oblicua para el mecanizado de cordones de soldadura / aristas y el rectificado de superficies con ángulo de inclinación 15 – 25°.**

Aplicación:

Ideal para tareas de rectificado cambiantes **de superficies y contornos**, y para mecanizar **zonas de difícil acceso** p. ej. rectificado de costuras de garganta.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	inclinado con saliente de láminas
Tamaño de grano	80
Ø de muela	115 mm

Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		