

Espiga de verificación individual cerámica Clase de tolerancia 1, Tipo: 3



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 483925 3 |
| GTIN | 2050001941015 |
| Clase de artículo | 48A |

Descripción

Ejecución:

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO_2). Desafilado de ambos lados debido a la rotura del canto. A partir de \varnothing 5,01 mm con medidas grabadas en la superficie frontal.

Clase de tolerancia 1: \varnothing espiga \pm 0,001 mm.

Ventaja:

- **Dobla la dureza del acero para calibres.**
- **Dilatación térmica extremadamente reducida.**
- **Inoxidable y resistente a los ácidos.**
- **Sin necesidad de desengrase antes del uso.**
- **Sin necesidad de lubricación después del uso.**

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el **\varnothing deseado**, p. ej. n.º 483925 tam. 3 **4,35**.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|---|
| Longitud espiga de medición | 40 mm |
| Altura de paso | 0,01 mm |
| medida nominal | 3 - 5,99 mm |
| Calibración | L5 |
| Norma | DIN 2269 |
| Clase de tolerancia | 1 |
| Material | Cerámica industrial (óxido de circonio ZrO_2) |

Tipo de producto

Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación Ø máximo 20

028240 20