

KERN**Balanza de plataforma, tipo EOC, Intervalo de pesaje máximo: 6kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479606 6
GTIN	4045761192447
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Balanza de plataforma robusta que se puede emplear como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.**
- **Balanza de dos zonas con cambio automático de la lectura (lectura más precisa en la mitad inferior de la zona de pesada).**
- **Unidad indicadora con altura de las cifras de 24 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.**
- **Movilidad alta gracias al funcionamiento opcional por batería y la construcción compacta.**
- **Una señal visual y acústica ayuda a dividir porciones, dosificar u ordenar en el intervalo de tolerancia.**
- **Especificación porcentual: Permite la pesada con un valor especificado (100 %) y la sujeción de desviaciones de este valor nominal.**
- **Cantidades: Registro rápido de cantidades grandes mediante función de recuento sencilla. Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades.**
- **Programa de ajuste CAL: Para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).**

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye adaptador de red, pie de mesa que incluye soporte mural, cubierta de protección para el trabajo.

Descripción técnica

Peso de unidad mínimo	2,5 g
Quality Dress	Tipo IOC
Calibración	K2
Lectura	1 g
Reproducibilidad	2 g
Peso neto	5,2 kg
Intervalo de pesaje máximo	0 - 6 kg
Tiempo de respuesta	2 s
Lectura del intervalo de pesaje superior	2 g
Dimensiones de la placa de pesaje	300x300 mm
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Interfaz	Interfaz RS232C
Tipo de producto	Balanza de plataforma

Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50
Calibración DAkkS Balanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50