



## Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineral UV 80, Contenido: 0,25l



### Datos de pedido

Número de pedido	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias, lavable con agua, viscosidad regulable con agua según la aplicación.

Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

#### Aplicación:

Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, torneado, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos**.

**Apta también para la lubricación en dosis mínimas**, gracias a la ausencia de aceites minerales.

### Descripción técnica

Temperatura de autoinflamación	325 °C
Ejecución	Pulverizador
Color	amarillento

Viscosidad cinemática	57 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	> 180 °C
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Forma	líquido
Contenido	0,25 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado