

**Garant****Plaquita de ranurado neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275006 3
GTIN	4062406098353
Clase de artículo	21H

**Descripción****Ejecución:**

Con flancos rectificados.

**Aplicación:**

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 274010–274026. Barra de mandrinar n.º 274170 – 274171.

**Idóneo para:**

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Condición de corte	continuo

Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		